




ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

ASSUSTEEL®



 Acciaio monofilamento

 Steel monofilament wire

 Acero monofilamento



| | |
|----------------------------------|---|
| MOLECOLA | Lega metallica in acciaio - nichel - cromo. |
| TIPO DI FILO | Sutura sintetica non assorbibile monofilamento. |
| COLORE | Argento. |
| DIAMETRI ED AGHI STANDARD | Diametri EP da 2 a 10; diametri USP da 3/0 a 8. L'Assusteel viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400. |
| INDICAZIONI | Chiusura dello sterno; ritenzione e riparazione dei tendini; in Ortopedia. |







| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPOSITION | Steel - nichel - chromium - metal alloy. |
| DESCRIPTION | Synthetic non-absorbable monofilament suture. |
| COLOUR | Silver. |
| SIZES AND STANDARD NEEDLES | EP from 2 to 10; USP from 3/0 to 8. Assusteel is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles. |
| INDICATIONS | For sternum closure; for tendons retention and fixing; in orthopaedics. |




| | |
|--------------------------|--|
| MOLÉCULA | Aleación metálica de acero - níquel - cromo. |
| TIPO DE HILO | Sutura sintética no absorbible monofilamento. |
| COLOR | Plata. |
| DIÁMETRO Y AGUJAS | Diámetro EP de 2 a 10; diámetro USP de 3/0 a 8. La sutura Assusteel se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400. |
| INDICACIONES | Cierre de esternón, retención y reparación de los tendones; en ortopedia. |




▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

| AGO NEEDLE AGUJA mm | CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS | FILO THREAD HILO x cm | USP | EP | CODICE CODE CODIGO | BUSTE PACKS SO- BRES |
|---|--|--------------------------------|-----|----|--------------------------|-------------------------------|
| 39,9  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 45 | 2 | 5 | 04EQ577 | 12 |
| 45  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 60 | 1 | 4 | 04ER580AM | 12 |
| 48  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 60 | 2 | 5 | 04EQ581 | 12 |
| 55  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 50 | 5 | 7 | EN57A | 12 |
| | | 4 x 50 | 6 | 8 | EM46A | 12 |
| | | 4 x 50 | 7 | 9 | EL58A | 12 |

⬤ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.


| | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|--------------|----|
| 48  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 75 | 6 | 8 | EM10A | 12 |
| | | 4 x 75 | 5 | 7 | EN33A | 12 |
| 59,9  rinforzato - heavy - reforzada | | 4 x 75 | 6 | 8 | EM877 | 12 |

▲ 1/2 C. TRIANGOLARE TAGLIANTE INTERNO - INSIDE CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR CO RTANTE INTERNO 1/2 C.



| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|---|----------------|----|
| 48  super rinforzato over heavy super reforzada | | 2 x 45 | 3&4 | 6 | 02EP873 | 12 |
| | | 2 x 45 | 5 | 7 | 02EN874 | 12 |
| | | 2 x 45 | 6 | 8 | 02EM08A | 12 |
| | | 4 x 45 | 3&4 | 6 | EP873 | 12 |
| | | 4 x 45 | 5 | 7 | EN874 | 12 |
| | | 4 x 45 | 6 | 8 | EM08A | 12 |



1/2" TRIANGOLARE TAGLIANTE INTERNO INSIDE CUTTING EDGE / 2" TRIANGULARI CURTANTE INTERNO

| AGO NEEDLE AGUJA mm | CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERISTICASÉ | FILO THREAD HILO x m | USP | EP | CODICE CODE CODIGO | BUSTE PACKS SOBRES |
|--|--|-------------------------------|-----|----|--------------------------|--------------------------|
| 60  superinforzato overheavy superreforzada | | 2 x 75 | 6 | 8 | 02EM09A | 12 |

3/8" TRIANGOLARE CUTTING EDGE / 8" TRIANGULARI

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|---|---|---------------|----|
| 45,1  rinforzato - heavy - reforzada | | 50 | 2 | 5 | EQ630 | 12 |
| 2 x 76  rinforzato - heavy - reforzada | Doppio Ago Double needle Doble Aguja | 75 | 2 | 5 | EQ872K | 12 |



FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

| FILI PRETAGLIATI PRE-CUT THREADS HEBRAS SIN AGUJA | CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS | FILO THREAD HILO x cm | USP | EP | CODICE CODE CODIGO | BUSTE PACKS SOBRES |
|---|---|--------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | 4 x 45 | 3 - 0 | 2 | EV | 12 |
| | | 4 x 45 | 2 - 0 | 3 | EU | 12 |
| | | 4 x 45 | 0 | 3,5 | ES | 12 |
| | | 4 x 45 | 1 | 4 | ER | 12 |
| | | 4 x 45 | 2 | 5 | EQ | 12 |
| | | 4 x 45 | 3&4 | 6 | EP | 12 |
| | | 4 x 45 | 5 | 7 | EN | 12 |
| | | 4 x 45 | 6 | 8 | EM | 12 |
| | | 4 x 45 | 7 | 9 | EL | 12 |
| | | 4 x 45 | 8 | 10 | EK | 12 |

SET PER TENORRAFIA - SUTURE SET FOR TENDONS - SET DE SUTURA DE TENDONES

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-----|-------------|----|
| | Retto Triangolare - Straight Cutting Edge - Triangular Recta Doppio ago - double needle - doble aguja | 35 | 4 - 0 | 1,5 | EK20 | 12 |
| | 3/8 C. Cilindrico Taper-Cutting 1 Bottone in Polipropilene 1 Polypropylene Button 1 Boton de Polipropileno | 20 | 4 - 0 | 1,5 | | |